


Полка фронтальная 19"



Паспорт

1. Назначение

Полка фронтальная 19" (далее - изделие) предназначена для размещения нестандартного оборудования, инструмента и документации, а также для временного размещения диагностического и монтажного оборудования.

2. Описание

Изделие изготовлено из листовой стали с перфорированным основанием для свободного прохождения охлаждающего воздуха, а фронтальная часть имеет проушины с отверстиями для крепления.


В состав изделия входит комплект крепежа, предназначенный для крепления полки к одной паре вертикальных 19" направляющих консолю.

Изделие соответствует стандарту МЭК 297.

Цветовое исполнение: черный BK (RAL 9005), Светло-серый GY (RAL 7035).

3. Технические характеристики

Артикул	TLK-SHFR-200-BK	TLK-SHFR-200-GY	TLK-SHFR-300-BK	TLK-SHFR-300-GY	TLK-SHFR-400-BK	TLK-SHFR-400-GY	TLK-SHFR-600-BK	TLK-SHFR-600-GY
	Параметры							
Глубина Г (мм)	200 мм		300 мм		400 мм		600 мм	
Высота U / мм	2U / 88							
Ширина / полезная, (мм)	482 / 455							
Материал	Листовая сталь 1,5 мм							
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно - эпоксидное							
Статическая нагрузка	20 кг							



Технический эскиз

4. Базовая комплектация

4.1 Полка фронтальная 19" – 1шт

4.2 Крепеж установочный – 1 комплект:

(Винт М6х16; Шайба 6 пластик; Гайка М6 закладная) - 4 шт.

5. Таблица заказа

Артикул	Наименование	Объем в упаковке	Масса
TLK-SHFR-200-XX*	Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 200мм, крепеж в комплекте	0,011 м3	1,5 кг
TLK-SHFR-300-XX*	Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 300мм, крепеж в комплекте	0,018 м3	2,2 кг
TLK-SHFR-400-XX*	Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 400мм, крепеж в комплекте	0,023 м3	3,8 кг
TLK-SHFR-600-XX*	Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 600мм, крепеж в комплекте	0,033 м3	4,3 кг

* XX – цвет. GY- серый (RAL 7035), BK-черный (RAL 9005)

6. Установка

6.1 Распакуйте изделие.

6.2 Сориентируйте изделие относительно вертикальных 19" направляющих.

6.3 Установите закладные гайки М6 (4шт.) в соответствующие посадочные отверстия на направляющих.

6.3 Установите изделие относительно направляющих и зафиксируйте винтами М6х16 (4шт.), затянув винтовое соединение до упора.

7. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортироваться на любые расстояния.

- Изделие поставляется в коробке.
- Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

8. Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «__» _____ 20__ г.

Представитель ОТК

М.П.

9. Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Срок эксплуатации 10 лет.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.