

Паспорт

Лотки для крепления Zero-U-аксессуаров, серии S3000/D9000

ИДФУ.305424.307 ПС

ISO
9001



1. Описание

Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров (далее – изделие) предназначен для использования в качестве вертикальных лотков для организации кабелей (вертикальная установка 19" организаторов, крепление жгутов стяжками), а также может быть использован для крепления вертикальных блоков распределения питания безинструментальным способом.

Изделие выполнено из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.
Цвет изделия черный (RAL 9005).

2. Лотки для крепления Zero-U-аксессуаров, серии S3000/D9000, коды

Код	Наименование
60A-11-62-31BL	Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров, 42U серия S3000/D9000
60A-11-64-31BL	Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров, 47U серия S3000/D9000

3. Технические характеристики

Модификация	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
60A-11-62-31BL	1870	115	1,5	1,88	2,1
60A-11-64-31BL	2085			2,08	2,7






4. Комплект поставки

Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров поставляется в количестве одна штука вместе с комплектом крепежа.

Индивидуальная упаковка – полиэтиленовая пленка, групповая упаковка – картонная коробка по 8 лотков в каждой.

Комплект поставки:

- Лоток Zero-U – 1 шт.;
- комплект крепежа – 6 шт.;
- паспорт – 1 шт.

Компонент крепежа	Название компонента	Обозначение
	Винт М6 × 12	А
	Гайка М6	В
	Гайка М6 с защелкой	С
	Шайба пружинная зубчатая	Д
	Саморез 4,2 × 9,5	Е

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Необходимый инструмент:

- крестовая отвертка.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките лоток и компоненты крепежа из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Поместите в каркас лоток гайки (B или C), исходя из модели шкафа.

Затем установите лоток Zero-U, закрепив его винтами (A), используя шайбы (D).

В отдельных модификациях шкафов лоток Zero-U крепится саморезами (F).

При необходимости дополнительной фиксации лотка также используйте саморезы (F).

6. Меры безопасности

Производя установку лотков для крепления Zero-U-аксессуаров, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие лотка для крепления Zero-U-аксессуаров заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.